

**Garant**
**Držač za glodače glave s navojnom drškom, BT 50, navoj M × duljina L1:  
M8X50**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303141 M8X50
GTIN	4062406106140
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene.

**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 88 mm

Ø provrta D<sub>1</sub> tolerancija IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Vanjski Ø D: 23 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 50 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	23 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Navoj M	M8x50
L <sub>2</sub>	5 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	50 mm

Duljina izboja A-dimenzija	88 mm
Ø provrta D <sub>1</sub> tolerancija IT6	8,5 mm
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

## Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50