

Garant
Držač za glodače glave s navojnom drškom, BT 50, navoj M × duljina L1: M12X50

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303141 M12X50
GTIN	4062406106171
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Sve drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 88 mm

Ø provrta D₁ tolerancija IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Vanjski Ø D: 24 mm

Korisna duljina L₁: 50 mm

L₂: 10 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D	24 mm
Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	12,5 mm
L ₂	10 mm
Navoj M	M12×50
Ø D ₂	21 mm

Duljina izboja A-dimenzija	88 mm
Korisna duljina L ₁	50 mm
Prihvat	BT 50
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50