

**Garant****Držač za glodače glave s navojnom drškom konusna izvedba, HSK-A 63, navoj M × duljina L1: M10X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307044 M10X50
GTIN	4062406106782
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusna izvedba.

S otvorom za Balluff/RFID čip.

**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Produžetak br. 301358, redukcijski dio br. 301359, cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890.

**Napomena:**

Prihvati odn. produžeci od punog tvrdog metala za glodala s navojnim prihvatom br. 301374 – 301379 i br. 301361 – 301368.

**Tehnički opis**

Navoj M	M10×50
L <sub>2</sub>	5 mm
Vanjski Ø D	23 mm
Ø rupe D <sub>1</sub>	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	50 mm

Duljina izboja A-dimenzija	76 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo