

Garant**Držać za glodače glave s navojnom drškom konusna izvedba, HSK-A 63, navoj M × duljina L1: M16X75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307044 M16X75
GTIN	4062406106898
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna izvedba.

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 301358, reduksijski dio br. 301359, cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890.

Napomena:

Prihvati odn. produžeci od punog tvrdog metala za glodala s navojnim prihvatom br. 301374 – 301379 i br. 301361 – 301368.

Tehnički opis

L ₂	5 mm
Ø rupe D ₁	17 mm
Navoj M	M16×75
Korisna duljina L ₁	75 mm
Ø D ₂	29 mm
Vanjski Ø D	34 mm

Duljina izboja A-dimenzija	101 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo