

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom konusna izvedba, HSK-A 100, navoj M × duljina L1: M12X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307046 M12X50
GTIN	4062406106966
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna izvedba.

S otvorom za Balluff/RFID čip.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 301358, reduksijski dio br. 301359, cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890.

Napomena:

Prihvati odn. produžeci od punog tvrdog metala za glodala s navojnim prihvatom br. 301374 – 301379 i br. 301361 – 301368.

Tehnički opis

Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Ø rupe D ₁	12,5 mm
Korisna duljina L ₁	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	79 mm
Navoj M	M12×50

Vanjski Ø D	24 mm
Prihvat	HSK-A 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo