



Stezna glava za ER čahure oblik AD, SK 40 A = 70, za veličinu ER čahura: 16



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 300475 16 |
| GTIN | 4062406107024 |
| Razred artikla | 32A |

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni. S Balluffchip provrtom.

HOLEX –

izbalansirane precizne stezne matice HOLEX (G6,3 / 18000 min⁻¹, sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

Dio isporuke:

Uključuje steznu maticu.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za polvačni vijak br. 308820 – 308835, ER stezni ključ br. 309680, odnosno 613300, ER stezna čahura br. 308901 – 309449, ER matica br. 309615 (za brtvene prstene), brtveni prsten br. 309625 – 309645 (za br. 309615).

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610: 16

Rezervna matica HOLEX br. 309580: 16

Tehnički opis

| | |
|--|-------------|
| Stezni raspon | 0,5 - 10 mm |
| Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 | 16 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Vanjski Ø D | 28 mm |
| Rezervna matica HOLEX br. 309580 | 16 |
| Prihvat | SK 40 A = 70 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | AD |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Balluffchip rupe | da |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Garnitura ER čahura HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E | 309390 |
| ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 309371 3 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309404 8 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308906 10 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm | 308920 1 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 308901 5 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm | 309402 2,8 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 308906 4 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309402 7 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308795 40 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm | 309445 2 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 309403 4 |

| | |
|--|------------|
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm | 309445 5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 308901 9 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm | 309445 6 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm | 309404 3,5 |
| Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40 | 308630 40 |
| ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309371 7 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308615 40 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308760 40 |
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 308901 3 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308790 40 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309425 6 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 308921 5 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309403 9 |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308785 40 |
| ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309372 6 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm | 308922 9 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 308901 7 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm | 309370 7 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm | 309370 5 |
| | 308625 40 |

Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)
prikladno za strmi konus 40

| | |
|--|------------|
| ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309371 9 |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308635 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308801 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| ER stezna matica High Speed za ER 16 | 309610 16 |
| ER stezna matica za ER 16 | 309580 16 |
| Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm | 613300 25 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16 | 309612 16 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308720 40 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm | 308922 5 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm | 309370 8 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309445 4,5 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309403 8 |
| Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom | 309165 |
| Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40 | 308740 40 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308610 40 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 308920 6 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm | 309370 9 |
| Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308660 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 308920 8 |

| | |
|---|------------|
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 308921 9 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm | 309370 3 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm | 309370 1 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309402 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm | 308901 8 |
| Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308700 40 |
| Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm | 309160 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308620 40 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm | 308901 1 |
| Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom | 309164 |
| Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308765 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308802 40 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309402 8 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308906 8 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 309402 4 |
| ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 309371 10 |
| ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 16 | 309617 16 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309404 7 |
| Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M | 308670 40M |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308922 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm | 308920 9 |
| ET stezna čahura s radialnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm | 309445 3 |

| | |
|---|------------|
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 309403 7 |
| ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 309371 4 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm | 309445 3,5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308921 10 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309404 4,5 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308921 6 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm | 308922 7 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm | 308920 7 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm | 309403 3,5 |
| Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom | 309014 |
| Garnitura ER čahura HP s brtvom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E | 309391 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm | 309402 3,5 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm | 308922 3 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 308921 3 |
| ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309371 8 |
| ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm | 309372 8 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 308906 9 |
| ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 309371 5 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm | 308906 3 |
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308830 40 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308921 8 |

| | |
|--|------------|
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm | 308922 10 |
| Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308640 40 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309403 4,5 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309403 6 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308812 40 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 308906 6 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309404 6 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm | 309370 10 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm | 308921 4 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 308906 7 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm | 309370 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm | 308920 3 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm | 308920 5 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 308901 4 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm | 308922 8 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm | 309402 9 |
| ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm | 309371 6 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje nazivni stezni Ø d 4 mm | 309445 4 |
| Garnitura ER čahura od 15 dijelova, 2-16 mm | 309240 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm | 308906 5 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308810 40 |
| Momentni ključ s dvosmjernom računom maks. stezni moment 200 Nm | 656050 200 |
| ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm | 308921 7 |

| | |
|---|------------|
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm | 309370 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm | 308901 6 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm | 308920 4 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 308920 10 |
| ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm | 309370 2 |
| ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm | 309445 2,8 |
| Momentni ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16 | 309745 16 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm | 308901 10 |
| Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40 | 308650 40 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40 | 308605 40 |
| ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm | 308922 4 |
| ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm | 309372 4 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm | 309403 2,8 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm | 308920 2 |
| Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm | 309012 |
| ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm | 308901 2 |
| ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm | 309402 4,5 |