

Garant GRIDLINE

**Ormar za tekućine s plastičnim kanisterima, visina mm / broj kanistara za ulje:
1500/14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	980022 1500/14
GTIN	4062406107048
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Stabilna konstrukcija od čeličnog lima s ojačanim krilnim vratima i mogućnošću zatvaranja s pomoću pomične ručke s **cilindričnom bravom**. Korpus ormara opremljen je **zaštitom za pojedinačno izvlačenje ladica**. Zaštita za pojedinačno izvlačenje ladica omogućuje istovremeno izvlačenje samo 1 ladice / police. Ormar je na taj način zaštićen od prevrtanja. Prihvati za izvlačne police i ladice raspoređeni su u rasterima od 25 mm.

Ormar za tekućine, opremljen s **plastičnim** kanisterima s uljem (br. 980060).

Plasman:

Broj izvlačnih polica: 3

Broj kanistara ulja (10 litara): 10

Broj kanistara ulja (25 litara): 4

broj prihvatnih posuda za ulje: 1

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Ormar se može koristiti i bez kanistra za ulje. Oprema prema potrebi: za odgovarajuće izvlačne ladice pogledajte br. 980052.

Tehnički opis

Korisna visina	1350 mm
širina	750 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Visina	1500 mm
Dubina	700 mm
Težina	136 kg
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	200 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za ulje