

Garant GRIDLINE

**Ormar za tekućine prazno, Visina mm / broj kanistara za ulje: 1500****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	980032 1500
GTIN	4062406107055
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Stabilna konstrukcija od čeličnog lima s pojačanim krilnim vratima i mogućnošću zatvaranja s pomoću pomične ručice s **cilindričnom bravom sa zatikom**. Tijelo ormara opremljeno je **osiguračem za izvlačenje zasebnih ladica**. Osigurač izvlačenja zasebnih ladica omogućuje istovremeno izvlačenje samo 1 ladice/police. Ormar je na taj način zaštićen od prevrtanja. Prihvati za police na izvlačenje i ladice raspoređeni su u razmacima od 25 mm.

**Lakiranje:**

Tijelo svijetlosivo RAL 7035, vrata antracit RAL 7016 **presvučena prahom**.

**Napomena:**

Ormar se može upotrijebiti i bez kanistra za ulje. Oprema prema potrebi: Za odgovarajuće izvlačne ladice pogledajte br. 980052.

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 1500 mm

širina: 750 mm

Dubina: 700 mm

Korisna visina: 1350 mm

Težina: 77 kg

**Tehnički opis**

Visina	1500 mm
Težina	77 kg
Korisna visina	1350 mm
Dubina	700 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
širina	750 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar za ulje