

Garant**Lepezasti brusni disk special (ZA) s projekcijom lamele, Ø 125 mm, granulacija: 40****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 566295 40 |
| GTIN | 4045197720450 |
| Razred artikla | 51M |

Opis**Izvedba:**

Lepezasta brusna ploča s **ekstra velikim izbočenjem lamele (10 mm)**. Visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja **cirkonskim korundom (ZA)** na čvrstom miješanom materijalu. S aktivnim premazom za hladno brušenje.

- **Kosi oblik – za obradu bridova/varenih šavova i brušenje površine s kutom namještanja 15–25°.**

Upotreba:

Idealno za izmjenjive radne naloge brušenja pri **brušenju površina i obrisa** te za obradu **teško dostupnih mjesta** kao npr. što je brušenje spojeva na grlima.

Tehnički opis

| | |
|-------------|---------------------------|
| Ø bušenja | 22,23 mm |
| Opis oblika | koso s izbočenim lamelama |
| Granulacija | 40 |
| Ø ploče | 125 mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 125 mm |
| optimalno za materijal | čelik |
| optimalno za materijal | INOX |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| Uni | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |