

**Garant****Lepezasti brusni disk special (ZA) s projekcijom lamele, Ø 125 mm, granulacija: 60**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566295 60
GTIN	4045197720467
Razred artikla	51M

## Opis

### Izvedba:

Lepezasta brusna ploča s **ekstra velikim izbočenjem lamele (10 mm)**. Visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja **cirkonskim korundom (ZA)** na čvrstom miješanom materijalu. S aktivnim premazom za hladno brušenje.

- **Kosi oblik – za obradu bridova/varenih šavova i brušenje površine s kutom namještanja 15–25°.**

### Upotreba:

Idealno za izmjenjive radne naloge brušenja pri **brušenju površina i obrisa** te za obradu **teško dostupnih mjesta** kao npr. što je brušenje spojeva na grlima.

## Tehnički opis

Opis oblika	koso s izbočenim lamelama
Ø bušenja	22,23 mm
Granulacija	60
Ø ploče	125 mm

## List s podacima

Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	čelik
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		