



Osigurač za vijke, 250 ml, oznaka proizvođača: 55-03



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083314 55-03
GTIN	2050002005228
Razred artikla	08G

Opis

Izvedba:

Primjenom osigurača za vijke sprečava se neželjeno otpuštanje i labavljenje vijčanih spojeva. Jednokomponentna, anaerobna ljepila prikladna su za sve vrste i oblike navoja. Vijčani spojevi postaju zabrtvljeni. Osigurano od zaglavlivanja.

Upotreba:

Slaba snaga – moguće otpuštanje pomoću normalnog alata.

Srednja snaga – otpuštanje pomoću normalnog alata nije moguće.

Visoka snaga – otpuštanje pomoću specijalnog alata ili zagrijavanjem (>150 °C). Srednje čvrstoće, može se primjenjivati kao osigurač za vijke i brtvilo navoja, do 200 °C, čak i za pasivne materijale, bez oznake.

Napomena:

Navojne dijelove prije postavljanja osigurača za vijke očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje br. 083391 i br. 083392. Brzo i jednostavno rukovanje za boce od 50 ml s br. 083344 vel. 50.

Tehnički opis

minimalni moment odvajanja	18 - 23 Nm
za veličine navoja M do	M36

Oznaka proizvođača	55-03
Temperatura skladištenja	20 °C
Kemijska baza	anaerobni metakrilat
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Boja	plavo
Osobina	tiksotropno
Osobina	sprječava zaglavljivanje
Osobina	brtvi
Osobina	bez oznake
Osobina	antivibracijski
Plamište	100 °C
Oblik	tekuće
prikladno za područja primjene	Osigurač za vijke
prikladno za područja primjene	masne površine
maksimalna dimenzija pukotina	0,25 mm
prikladno za materijal	Metal
Količina punjenja	250 ml
Temperatura na području primjene	-55 - 200 °C
Funkcionalna čvrstoća prema	1 - 3 h
Čvrstoća prema	10 - 20 min
Dinamična viskoznost	900 - 1500 mPas
Demontaža	s normalnim alatom
Razred čvrstoće	srednje čvrsta
Gustoća	1,1 g/cm ³
Atribut imena proizvoda	250 ml
Vrsta proizvoda	Osigurač za vijke

Pribor

Ručna pumpa za ljepila sa setom za doziranje Prikladan za veličinu spremnika 50 ml	083344 50
Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7063	083392 7063
Sprej za čišćenje i odmašćivanje broj proizvoda 7061	083391 7061