

**Mikrometar, mjereno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420450 25-50
GTIN	7630041104097
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:****Precizno lepane mjerne površine prevučene tvrdim metalom.**

Otvrdnjena, brušena mjerna vretena.

Fiksiranje steznom polugom.

S računom i izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke.

Mjerni bubanj matirano kromiran.

S čisto graviranim i crnim podjelnim crtama i brojkama.

Dio isporuke:

Mikrometar bez etalona.

Tehnički opis

Vreteno Ø	6,5 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerni bubanj Ø	18,5 mm
Mjerno područje	25 - 50 mm
Kalibriranje	Å 1
Granica odstupanja	2 µm
Standard	DIN 863

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022000 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
-----------------------------	-----------