

 steinel**Fen za vrući zrak, tip: 008338****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078321 008338
GTIN	4007841008338
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Elektronički regulirani industrijski fen s nestupnjevitom regulacijom količine zraka.

Kvalitetni industrijski fen HG 2620 E za profesionalnu upotrebu.

- Jednostavna zamjena priključnog kabela.
- Zamjenjivo keramičko grijanje, oko 800 h vijek trajanja.
- Atmosferski tlak do 4000 Pa.
- Podešavanje temperature putem poluge od 50 – 700 °C.
- Regulacija količine zraka od 150 – 500 l/min.
- Zaštita od ponovnog pokretanja.
- Razina za hlađenje.
- LCD zaslon i prikaz preostale vrućine.

Upotreba:

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.

Tehnički opis

Prihvat snaga	2300 W
Temperatura zraka	50 - 700 °C
Težina	840 g
Oznaka proizvođača	HG 2620E
Protok volumena zraka	150 - 500 l/min
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Fen za vrući zrak

Pribor

Temperaturni skener HL Scan tip 014919

078326 014919

Temperaturni skener HG Scan PRO tip 007553

078325 007553

Temperaturni skener HG Scan PRO tip 007690

078325 007690

Asortiman pribora za puhala vrućeg zraka 12 dijelova tip 075569

078329 075569