

3M Scotch-Brite™

Brusni filc na čičak GB-DH, Ø 125 mm, Usporedba granulacije: 50**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566903 50
GTIN	50048011603419
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prijanjanje čička. S centrom koje je moguće izvaditi za točno pozicioniranje i prijanjanje ploče na brusni tanjur (**cca 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965**).

Vrlo **agresivna filc ploča** s visokom stabilnošću rubova. Ugrađeno **keramičko zrno (CER)** omogućuje veći volumen odrezivanja.

Upotreba:

Idealno za **otklanjanje mjesta varenja te malih točki varenja i za grublje radove čišćenja i poravnavanja**. Bez podbrušenja površine.

Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.

Napomena:

Brusni disk na čičak za uvodno brušenje vidi br. **567705 i dalje**.

Tehnički opis

Stupanj finoće	ekstra grubo
Izvedba	A coarse super duty
Boja	plava

Usporedba granulacije	50
Ø ploče	125 mm
Seriya	GB-DH
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Oznaka proizvođača	GB-DH
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Brusni disk s čičkom sNavoj M 14 Vanjski Ø 125 mm

566960 125

Brusni disk s čičkom sCentriranje i navoj M 14 Vanjski Ø 125 mm

566965 125