

**Pneumatsko-hidraulički pištolj za zakivne matice FireFox®, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	770515 1
GTIN	4007081920841
Razred artikla	74A

**Opis****Izvedba:**

Radni tlak 5 – 7 bara. Automatsko spajanje čim je laganim stiskom matica pritiskom zakivna matica postavljena na navojni trn. Iznimno ekonomičan rad zahvaljujući brzom spajanju i munjevito brzom procesu postavljanja.

**Dio isporuke:**

Dva ključa za montažu SW 24/27, 1 šesterokutni odvijač SW 4, 1 boca hidrauličkog ulja 100 ml, 1 uljni spremnik za nadolijevanje. Usni dio i trn s navojem M3, M4, M5, M6.

**Napomena:**

Rezervne mlaznice dostupne su pod br. 770516. Za matice sa slijepim zakovicama od M3 do M6 svih materijala osim nehrđajućeg čelika M6.

**Tehnički opis**

Hod	7,5 mm
Težina	1,96 kg
Potrošnja zraka po postupku zakivanja (ovisno o navoju)	maks. 2 l
Priključak za crijevo	6 mm

za matica slijepih zakovica od čelika / aluminija	M3 – M6
Sila zakivanja, maksimalno kod 5 bara	12000 N
za matica slijepih zakovica od svih materijala	M3 – M6
Priključak za crijevo	1/4 col
Vrsta proizvoda	Uređaj za slijepe zakovice

---

## Pribor

Zamjenska mlaznica s trnom tip M3	770516 M3
Zamjenska mlaznica s trnom tip M5	770516 M5
Zamjenska mlaznica s trnom tip M4	770516 M4
Zamjenska mlaznica s trnom tip M6	770516 M6