



## Kombinirana četveročeljusna stezna glava cilindrična drška, DIN 702-4, Vanjski Ø A / konus: 125mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315635 125
GTIN	5907412202808
Razred artikla	36B

### Opis

#### Tekst oblačića:

**Pojedinačno podešavanje** kombiniranih čeljusti.

**Centrično** podešavanje čeljusti.

#### Upotreba:

Kombinirana mogućnost stezanja pomoću dva različita načina namještanja čeljusti:  
**a) centralno namještanje osnovnih čeljusti (pogon u tijelu);**  
**b) pojedinačno namještanje nasadnih čeljusti.** Zbog toga se može nepravilno oblikovane obratke stegnuti istom silom kao i ravne. Zupčasti prsten za namještanje čeljusti **prokaljen**, a zubi prstena i čeljusti su **brušeni na obje strane.**

**S cilindričnim prihvatom DIN 702-4.** Glava se pričvršćuje s vijcima sa stražnje strane na prirubnicu, a ona na vreteno.

#### Standard:

**DIN 702-4.**

#### Materijal:

Lijevano željezo

#### Dio isporuke:

Uključuje: **1** garnitura = 4 kaljene osnovne čeljusti.

1 garnitura = 4 kaljene čeljusti (primjenjive kao unutarnje i vanjske).

1 stezni ključ.

## Tehnički opis

Vanjski Ø A	125 mm
Prolaz E	38 mm
Četverokutni stezni ključ K	9 mm
Polukrug F	108 mm
Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	75 mm
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	95 mm
Težina	6 kg
Ø za centriranje B	95 mm
Dubina centriranja C	4 mm
Standard	DIN 702-4
Vrsta proizvoda	Kombinirana glava s četiri čeljusti