

**Pneumatsko-hidraulički pištolj za zakivne matice FireFox®, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	770515 2
GTIN	4007081056373
Razred artikla	74A

Opis**Izvedba:**

Radni tlak 5 – 7 bara. Automatsko spajanje čim je laganim stiskom matica pritiskom zakivna matica postavljena na navojni trn. Iznimno ekonomičan rad zahvaljujući brzom spajanju i munjevito brzom procesu postavljanja. U **jednom** uređaju kombinira mogućnost obrade matica za slijepo zakovice upravljanjem potisnom silom ili namještanjem hoda.

Dio isporuke:

Dva ključa za montažu SW 24/27, 1 šesterokutni odvijač SW 4, 1 boca hidrauličkog ulja 100 ml, 1 uljni spremnik za nadolijevanje. Usni dio i trn s navojem M4, M5, M6, M8.

Napomena:

Rezervne mlaznice dostupne su pod br. 770516.

Tehnički opis

Priključak za crijevo	6 mm
Sila zakivanja, maksimalno kod 5 bara	22000 N
za matica slijepih zakovica od čelika / aluminija	M3 – M12
Podesiv hod zakivanja, maksimalno	10 mm

Potrošnja zraka po postupku zakivanja (ovisno o navoju)	2 – 4 l
za matica slijepih zakovica od svih materijala	M3 – M10
Težina	2,4 kg
Priključak za crijevo	1/4 col
Vrsta proizvoda	Uređaj za slijepe zakovice

Pribor

Zamjenska mlaznica s trnom tip M8	770516 M8
Zamjenska mlaznica s trnom tip M12	770516 M12
Zamjenska mlaznica s trnom tip M10	770516 M10
Zamjenska mlaznica s trnom tip M6	770516 M6
Zamjenska mlaznica s trnom tip M4	770516 M4
Zamjenska mlaznica s trnom tip M5	770516 M5
Zamjenska mlaznica s trnom tip M3	770516 M3