



## Kombinirana četveročeljusna stezna glava cilindrična drška, DIN 702-4, Vanjski Ø A / konus: 160mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315635 160
GTIN	5907412202815
Razred artikla	36B

### Opis

#### Tekst oblačića:

**Pojedinačno podešavanje** kombiniranih čeljusti.

**Centrično** podešavanje čeljusti.

#### Upotreba:

Kombinirana mogućnost stezanja pomoću dva različita načina namještanja čeljusti:  
**a) centralno namještanje osnovnih čeljusti (pogon u tijelu);**  
**b) pojedinačno namještanje nasadnih čeljusti.** Zbog toga se može nepravilno oblikovane obratke stegnuti istom silom kao i ravne. Zupčasti prsten za namještanje čeljusti **prokaljen**, a zubi prstena i čeljusti su **brušeni na obje strane.**

**S cilindričnim prihvatom DIN 702-4.** Glava se pričvršćuje s vijcima sa stražnje strane na prirubnicu, a ona na vreteno.

#### Standard:

**DIN 702-4.**

#### Materijal:

Lijevano željezo

#### Dio isporuke:

Uključuje: **1** garnitura = 4 kaljene osnovne čeljusti.

1 garnitura = 4 kaljene čeljusti (primjenjive kao unutarnje i vanjske).

1 stezni ključ.

## Tehnički opis

Prolaz E	42 mm
Četverokutni stezni ključ K	11 mm
Polukrug F	140 mm
Težina	11 kg
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	116 mm
Vanjski Ø A	160 mm
Dubina centriranja C	4 mm
Ø za centriranje B	125 mm
Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	84 mm
Standard	DIN 702-4
Vrsta proizvoda	Kombinirana glava s četiri čeljusti