



Kombinirana četveročeljusna stezna glava cilindrična drška, DIN 702-4, Vanjski Ø A / konus: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315635 200
GTIN	5907412202822
Razred artikla	36B

Opis

Tekst oblačića:

Pojedinačno podešavanje kombiniranih čeljusti.

Centrično podešavanje čeljusti.

Upotreba:

Kombinirana mogućnost stezanja pomoću dva različita načina namještanja čeljusti:
a) centralno namještanje osnovnih čeljusti (pogon u tijelu);
b) pojedinačno namještanje nasadnih čeljusti. Zbog toga se može nepravilno oblikovane obratke stegnuti istom silom kao i ravne. Zupčasti prsten za namještanje čeljusti **prokaljen**, a zubi prstena i čeljusti su **brušeni na obje strane.**

S cilindričnim prihvatom DIN 702-4. Glava se pričvršćuje s vijcima sa stražnje strane na prirubnicu, a ona na vreteno.

Standard:

DIN 702-4.

Materijal:

Lijevano željezo

Dio isporuke:

Uključuje: **1** garnitura = 4 kaljene osnovne čeljusti.

1 garnitura = 4 kaljene čeljusti (primjenjive kao unutarnje i vanjske).

1 stezni ključ.

Tehnički opis

visina s čeljustima H ₂	127 mm
Ø za centriranje B	160 mm
Dubina centriranja C	5 mm
Prolaz E	55 mm
Vanjski Ø A	200 mm
Visine bez čeljusti H ₁	96 mm
Četverokutni stezni ključ K	11 mm
Težina	19 kg
Polukrug F	176 mm
Standard	DIN 702-4
Vrsta proizvoda	Kombinirana glava s četiri čeljusti