



Kombinirana četveročeljusna stezna glava kratki konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski Ø A / konus: 200/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315645 200/5
GTIN	5907412202853
Razred artikla	36B

Opis

Tekst oblačića:

Pojedinačno podešavanje kombiniranih čeljusti.

Centrično podešavanje čeljusti.

Upotreba:

Kombinirana mogućnost stezanja pomoću dva različita načina namještanja čeljusti:
a) centralno namještanje osnovnih čeljusti (pogon u tijelu);
b) pojedinačno namještanje nasadnih čeljusti. Zbog toga se može nepravilno oblikovane obratke stegnuti istom silom kao i ravne. Zupčasti prsten za namještanje čeljusti **prokaljen**, a zubi prstena i čeljusti su **brušeni na obje strane.**

S kratkim konusnim prihvatom DIN 702-3. S vijcima i maticama s vijencem za glave vretena DIN 55027. DIN 55027 i međunarodni standard ISO 702/III odgovara standardu DIN 55022 (stari). Steznu glavu treba montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

Standard:

DIN 702-3.

Materijal:

Lijevano željezo

Dio isporuke:

Uključuje:
1 garnitura = 4 kaljene osnovne čeljusti.

1 garnitura = 4 kaljene čeljusti (primjenjive kao unutarnje i vanjske).

1 stezni ključ.

Tehnički opis

Četverokutni stezni ključ K	11 mm
Veličina konusa	5
Težina	19 kg
Broj vijčanih svornjaka	4
Visine bez čeljusti H ₁	112 mm
Vanjski Ø A	200 mm
Prolaz E	55 mm
Konus za centriranje B	82,575 mm
Polukrug F	104,8 mm
Veličina vijčanih svornjaka	M10
visina s čeljustima H ₂	143 mm
Standard	DIN 702-3
Vrsta proizvoda	Kombinirana glava s četiri čeljusti