



## Kombinirana četveročeljusna stezna glava kratki konusni prihvat, DIN 702-3, Vanjski Ø A / konus: 200/6mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	315645 200/6
GTIN	5907412202860
Razred artikla	36B

### Opis

#### Tekst oblačića:

**Pojedinačno podešavanje** kombiniranih čeljusti.

**Centrično** podešavanje čeljusti.

#### Upotreba:

Kombinirana mogućnost stezanja pomoću dva različita načina namještanja čeljusti:  
**a) centralno namještanje osnovnih čeljusti (pogon u tijelu);**  
**b) pojedinačno namještanje nasadnih čeljusti.** Zbog toga se može nepravilno oblikovane obratke stegnuti istom silom kao i ravne. Zupčasti prsten za namještanje čeljusti **prokaljen**, a zubi prstena i čeljusti su **brušeni na obje strane.**

**S kratkim konusnim prihvatom DIN 702-3.** S vijcima i maticama s vijencem za glave vretena DIN 55027. DIN 55027 i međunarodni standard ISO 702/III odgovara standardu DIN 55022 (stari). Steznu glavu treba montirati izravno na glavu vretena bez prirubnice.

#### Standard:

**DIN 702-3.**

#### Materijal:

Lijevano željezo

#### Dio isporuke:

Uključuje: <br>1 garnitura = 4 kaljene osnovne čeljusti.

1 garnitura = 4 kaljene čeljusti (primjenjive kao unutarnje i vanjske).

1 stezni ključ.

## Tehnički opis

Prolaz E	55 mm
Četverokutni stezni ključ K	11 mm
Težina	19 kg
Veličina vijčanih svornjaka	M10
Vanjski Ø A	200 mm
Polukrug F	133,4 mm
Konus za centriranje B	106,39 mm
Visine bez čeljusti H <sub>1</sub>	112 mm
Veličina konusa	6
Broj vijčanih svornjaka	4
visina s čeljustima H <sub>2</sub>	143 mm
Standard	DIN 702-3
Vrsta proizvoda	Kombinirana glava s četiri čeljusti