

**PLANOLITH****Granitna ploča Točnost 1, duljina×širina: 1000X630mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	430200 1000X630
GTIN	2050001949721
Razred artikla	46H

**Opis****Izvedba:**

Od posebno odabranog prirodnog granita.

- **Bez grešaka, homogene strukture.**
- **Otpornost na savijanje i uvijanje.**
- **Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost.**
- **Mikro fina obrada površine (lepano dijamentom). Uže tolerancije od standardnih.**
- **Vanjski kutovi optički čisto brušeni.**
- **Radi osiguranja statički određenog skladištenja na donjoj su strani postavljene dodirne točke (čelični kuglični umeci).**
- **Tvrđe od kaljenog čelika (6 – 7 prema Moshovoj skali), nema magnetska svojstva i nema el. vodljivosti.**

**Točnost:**

Završna izrada i kontrola vrši se u računalno reguliranim klimatiziranim prostorima.

Upotrijebljena sredstva za mjerenje garantiraju točno priključenje na domaće i međunarodne laboratorije za kalibriranje.

**DIN 876/1 – fino lepano dijamentom** za radionicu i proizvodni pogon.

**Dio isporuke:**

**Uključen ispitni protokol, transportna ambalaža.** Uključeni umetci za čelične kuglice.

**Napomena:**

**Na upit:** Čelični navojni ulošci otporni na koroziju, čelične tračnice s T-utorom (za br. 430190 nisu moguće čelične tračnice s T-utorom), točnost 000, druge veličine, međudimenzije. Isporuka nije uključena u cijenu.

**Tehnički opis**

Težina	189 kg
--------	--------

Debljina	100 mm
Ravnina	0,02 mm
Broj umetaka s čeličnom kuglom	3
Standard	DIN 876
Preciznost	1 mm
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Ploča za mjerenje

---

## Pribor

Postolje u vidu ormara za veličina ploče duljina×širina  
1000X630 mm

431050 1000X630