

HOLEX**Držak glodačkih glava s unutarnjim hlađenjem, Ø d = 20 mm, navoj M × duljina L1: M10X25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301347 M10X25
GTIN	4062406107345
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:****Tolerancija drške h6.****Upotreba:**

Za prihvat u bočno steznoj glavi (Weldon).

Tehnički opis

Ø D ₂	18 mm
Korisna duljina L ₁	25 mm
L ₂	20,2 mm
Ø rupe D ₁	10,5 mm
Ukupna duljina	80 mm
Prihvat	Ø d = 20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo