

**Držac glodačkih glava s unutarnjim hlađenjem, Ø d = 25 mm, navoj M × duljina L1: M12X109****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301349 M12X109
GTIN	4062406107376
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:****Tolerancija drške h6.****Upotreba:**

Za prihvat u bočno steznoj glavi (Weldon).

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	109 mm
L <sub>2</sub>	67 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø rupe D <sub>1</sub>	12,5 mm
Ukupna duljina	170 mm
Prihvat	Ø d = 25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo