

HOLEX**Držac glodačkih glava s unutarnjim hlađenjem, Ø d = 25 mm, navoj M × duljina L1: M12X40****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 301349 M12X40 |
| GTIN | 4062406107369 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:****Tolerancija drške h6.****Upotreba:**

Za prihvat u bočno steznoj glavi (Weldon).

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Korisna duljina L ₁ | 40 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| L ₂ | 24 mm |
| Ø rupe D ₁ | 12,5 mm |
| Ukupna duljina | 101 mm |
| Prihvat | Ø d = 25 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |