

3M Roloc™**Filc diskovi za završne radove SC-DR, Ø 25,4 mm, Usporedba granulacije: 280**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554044 280
GTIN	30048011153910
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Univerzalni i učinkoviti **najlonski filc**.

Upotreba:

Za čišćenje, odmaščivanje, matiranje metalnih površina.

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

Izvedba	A very fine
Stupanj finoće	fino
Usporedba granulacije	280
Ø ploče	25,4 mm
Sredstvo za brušenje	Najlonski filc
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

List s podacima

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 25,4 mm
maksimalan broj okretaja	25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

List s podacima

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje Vanjski Ø 25
mm

554092 25