

**PLANOLITH****Granitna ploča Točnost 00, duljina×širina: 1200X800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	430400 1200X800
GTIN	2050001949813
Razred artikla	46H

**Opis****Izvedba:**

Od posebno odabranog prirodnog granita.

- **Bez grešaka, homogene strukture.**
- **Otpornost na savijanje i uvijanje.**
- **Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost.**
- **Mikro fina obrada površine (lepano dijamantom). Uže tolerancije od standardnih.**
- **Vanjski kutovi optički čisto brušeni.**
- **Radi osiguranja statički određenog skladištenja na donjoj su strani postavljene dodirne točke (čelični kuglični umeci).**
- **Tvrđe od kaljenog čelika (6 – 7 prema Moshovoj skali), nema magnetska svojstva i nema el. vodljivosti.**

**Točnost:**

Završna izrada i kontrola vrši se u računalno reguliranim klimatiziranim prostorima.

Upotrijebljena sredstva za mjerenje garantiraju točno priključenje na domaće i međunarodne laboratorije za kalibriranje.

**DIN 876/00 – posebno fino lepano dijamantom** za mjerni prostor.

**Dio isporuke:**

**Uključen ispitni protokol, transportna ambalaža.** Uključeni umetci za čelične kuglice.

**Napomena:**

**Na upit:** Čelični navojni ulošci otporni na koroziju, čelične tračnice s T-utorom (za br. 430190 nisu moguće čelične tračnice s T-utorom), točnost 000, druge veličine, međudimenzije. Isporuka nije uključena u cijenu.

**Tehnički opis**

Ravnina	0,005 mm
---------	----------

Težina	460 kg
Debljina	160 mm
Broj umetaka s čeličnom kuglom	5
Standard	DIN 876
Preciznost	00 mm
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Ploča za mjerenje

## Pribor

Par konjića, kvaliteta 1 visina vrha 200 mm	431710 200
Postolje u vidu ormara za veličina ploče duljina×širina 1200X800 mm	431050 1200X800
Tračnica s T utorom, uključena ugradnja za duljinu ploče 1200 mm	431700 1200
Par valjčića	431705
Par konjića, kvaliteta 1 visina vrha 150 mm	431710 150
Postolje za veličina ploče duljina×širina 1200X800 mm	431000 1200X800