

**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, za steznu glavu, Ø 200 mm, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313231 2
GTIN	2050001929280
Razred artikla	33T

Opis**Upotreba:**

Budući da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. **Tako se postiže minimalno vrijeme preinake.** Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

Za vanjsko tokarenje, idealno za predobrađene dijelove.

Materijal:

Visokokvalitetni proizvod od 16MnCr5, kaljeno.

Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmske stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Napomena:

Stezno područje prikladno za br. 313115 – 313137. Dubina stezanja 25 mm.

Tehnički opis

Stezni raspon	64 - 175 mm
za tip glave Ø	200 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 200 mm
Širina utora D	10 mm
Razmak između provrta b	40 mm

Duljina kraka A	20 mm
odgovaraju kodu boja	Röhmm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom