

**HOLEX****Držak glodačih glava s navojnom drškom, Ø d = 32 mm, navoj M × duljina L2: M12X54****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301357 M12X54
GTIN	4062406107482
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:****Tolerancija drške h6.****Upotreba:**

Za termoskupljajuće stezanje.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	23 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	54 mm
Ø rupe D <sub>1</sub>	12,5 mm
Ukupna duljina	160 mm
Prihvat	Ø d = 32 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo