

**HOLEX****Držak glodačih glava s navojnom drškom, Ø d = 20 mm, navoj M × duljina L2: M10X67****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301353 M10X67
GTIN	4062406107420
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:****Tolerancija drške h6.****Upotreba:**

Za termoskupljajuće stezanje.

**Tehnički opis**

Korisna duljina L <sub>1</sub>	68,7 mm
Ø rupe D <sub>1</sub>	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
L <sub>2</sub>	67 mm
Ukupna duljina	160 mm
Prihvat	Ø d = 20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo