

SWISS TOOLS

Prihvati držača za unutarnje tokarenje, PSC 50, Stezni Ø D1: 25mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	318887 25
GTIN	2050001772664
Razred artikla	36D

Opis**Upotreba:**

Namijenjeni centrima za tokarenje / glodanje.
Za držač alata za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Stezni vijak PSC dostupan na upit.

Tehnički opis

L ₁	48 mm
Stezni Ø D ₁	25 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Vanjski Ø D	50 mm
Prihvati	PSC 50
Norma prihvata	ISO 26623-2
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

