

HOLEX**Držač glodačih glava s navojnom drškom, Ø d = 25 mm, navoj M × duljina L2: M12X77****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301354 M12X77
GTIN	4062406107475
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:****Tolerancija drške h6.****Upotreba:**

Za termoskupljajuće stezanje.

Tehnički opis

L ₂	77 mm
Ø rupe D ₁	12,5 mm
Korisna duljina L ₁	87,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Ukupna duljina	240 mm
Prihvat	Ø d = 25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo