

**Momentni odvijač TorqueVario®, maks. stezni moment: 1400cNm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	659930 1400
GTIN	4010995396909
Razred artikla	63K

Opis**Izvedba:**

Numerički prikaz vrijednosti zakretnog momenta preko skale na prozorčiću (40 – 50 pojedinačnih vrijednosti, ovisno o području okretnog momenta). Okretni se moment može kontinuirano namještati alatom za namještanje Torque-Setter (u opsegu isporuke). Nakon postizanja postavljene vrijednosti momenta, odvijač se čujno i osjetno iskapča i ponovno je spreman za rad. Preciznost $\pm 6\%$.

Upotreba:

S poprečnom ručicom i držačem nastavaka za nastavke od 1/4 cola.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Alat za namještanje za vel. 60-700: br. 659931 vel. 1 i za vel. 1400: Br. 659931, vel. 2.

Tehnički opis

Prikaz	analogno
maskimalan okretni moment	1400 cNm
Točnost mjerenja momenta	$\pm 6\%$

Prihvat nastavaka	F 6,3
Prihvat nastavaka	D6,3
Područje okretnog momenta	500 - 1400 cNm
Područje okretnog momenta	5 - 14 Nm
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	prethodno podešeno
Mjerni postupak	Zakretni moment
Težina	560 g
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Očitavanje	Nm
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Ukupna duljina L	120 mm
Serijski broj	TorqueVario®
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Oznaka proizvođača	TorqueVario®-S T
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Pribor

Alat za namještanje Torque Setter tip 2

659931 2