

Garant
Držač za unutarnje ubodno tokarenje, desno, Promjer drške DS / širina utora W: 12/1,5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	9,5 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	16 mm
Vijak	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Širina utora w	1,5 mm
t_{\max} unutarnja obrada	4,5 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	30 mm
\varnothing drške D_s	12 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Pritezni vijak tip 12

279815 12

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500