

**Combidisc® CONTOUR brusni disk, Ø 60 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554034 120
GTIN	4007220898864
Razred artikla	55G

Opis**Izvedba:**

Sustav brze izmjene s plastičnim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

Disk s izbočenim bridom **za fino brušenje kontura i konkavnih površina.**

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Koristiti s mekim potpornim tanjurom br. 554091 50.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

Granulacija	120
Ø ploče	60 mm
Sredstvo za brušenje	Aluminijski oksid (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Ø 60 mm

maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm mekano Vanjski Ø 50 mm	554091 50
---	-----------