

Garant**Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 20/1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273791 20/1,5
GTIN	4045197721129
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Tehnički opis

Vijak	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Širina utora w	1,5 mm
Minimalni \varnothing predbušenja D_{\min}	25 mm
t_{\max} unutarnja obrada	6 mm
Udaljenost vrha od osi	14,5 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Duljina izboja L_1 za uvučene držače	30 mm
\varnothing drške D_s	20 mm
Područje primjene	radijalno un. ubodno tokarenje
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Bušeaća šipka

Pribor

Pritezni vijak tip 8

279815 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500