

**Combidisc® brusni disk (SiC), Ø 76,2 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554024 60
GTIN	4007220778548
Razred artikla	55G

**Opis****Izvedba:**

**Sustav brze izmjene** s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

**Zrno od silicijevog karbida oštih bridova (SiC)** za agresivno brušenje pri niskom tlaku.

**Upotreba:**

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Posebno prikladno za brušenje legura od titana, aluminija, bakra i bronce.

**Napomena:**

**Roloc™ Bristle-Disc** naći ćete pod 573510 nadalje.

**Tehnički opis**

Granulacija	60
Ø ploče	76,2 mm
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Atribut imena proizvoda	Ø 76,2 mm

maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

## Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554089 75
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 75 mm	554090 75
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554093 75
Gumeni prihvatni tanjur s prihvatom M14 tvrdo Vanjski Ø 75 mm	554088 75

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje Vanjski Ø 75 mm

554092 75

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmmekano Vanjski Ø 75 mm

554091 75

Gumeni potporni tanjur s prihvatom M14tvrdo Vanjski Ø 75 mm

554094 75