

Garant
VARIO-LINE držač za tokarenje, desno, visina drške h: 32mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273794 32
GTIN	4045197721440
Razred artikla	21W

Opis
Odgovara :

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje art. 273798.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:
 $L = L_1 + L_3$ (izmjenjiva glava za ubodno tokarenje).

 Funkcionalna širina L_4 : 30 mm

 L_1 : 170 mm

 L_2 : 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tehnički opis

Visina drške h	32 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Funkcionalna širina L_4	30 mm
L_1	170 mm
L_2	24,5 mm
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Stezni držač

Pribor

Pritezni vijak	279910
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Pritezni vijak tip 9	279815 9