

Garant
VARIO-LINE držač za tokarenje, desno, visina drške h: 16mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 273794 16 |
| GTIN | 4045197721082 |
| Razred artikla | 21W |

Opis
Odgovara :

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje art. 273798.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:
 $L = L_1 + L_3$ (izmjenjiva glava za ubodno tokarenje).

 Funkcionalna širina L_4 : 21 mm

 L_1 : 100 mm

 L_2 : 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Funkcionalna širina L_4 | 21 mm |
| L_2 | 24,5 mm |
| Visina drške h | 16 mm |
| Vijak | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) |
| L_1 | 100 mm |
| Primjena | desno |
| Vrsta proizvoda | Stezni držač |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Pritezni vijak tip 9 | 279815 9 |
| Pritezni vijak | 279910 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659906 500 |
| Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10 | 674248 TX10 |