

Garant
VARIO-LINE držač za tokarenje, desno, visina drške h: 25mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273794 25
GTIN	4045197721303
Razred artikla	21W

Opis
Odgovara :

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje art. 273798.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:
 $L = L_1 + L_3$ (izmjenjiva glava za ubodno tokarenje).

 Funkcionalna širina L_4 : 30 mm

 L_1 : 150 mm

 L_2 : 24,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Tehnički opis

Vijak	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
L_1	150 mm
L_2	24,5 mm
Visina drške h	25 mm
Funkcionalna širina L_4	30 mm
Primjena	desno
Vrsta proizvoda	Stezni držač

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Pritezni vijak	279910
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Pritezni vijak tip 9	279815 9