

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava tanka, s rupama rashladnog kanala, SK 40 A = 120, Stezni  $\varnothing$  D1: 10mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302326 10
GTIN	4045197721211
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.
- Integrirano namještanje duljine alata, put korekcije 10 mm tek od vel. 6!
- Iznimno uska izvedba (smanjene konture).
- S kanalima rashladnog sredstva.

**Upotreba:**

- Obrada u alatničarstvu i kaluparstvu.
- Za stezanje alata s cilindričnim drškom tolerancije h6.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostežni produžeci br. 302410 – 302419. Uređaji za termostežanje br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	10 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski $\varnothing$ D	33,9 mm
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Prihvat	SK 40 A = 120

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine, s rupama rashladnog kanala Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Mazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 40	354225 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Termostezni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Indukcijski uređaj za termostežanje tip SU1	354210 SU1
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
	308801 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308760 40

Rashladna jedinica tip CU1

354215 CU1