

HOLEX**Mali rezač cijevi s 4 vodeća valjka****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	818305
GTIN	4045197721464
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Osnovno tijelo od magnezijskog tlačnog lijeva, pokrivena osovina i precizno teleskopsko navođenje. **4 valjaka vodilica** (sigurno zaustavljanje kod velikog Ø) s ubodom. Ergonomska **ručka s rezervnim reznim kotačićima** br. 819100. U tijelu **ručni odstranjivači srha s upuštanjem**.

Upotreba:

Univerzalno za rezanje **bakrenih, al. i INOX-cijevi s tankom stjenkom**.

Zamjenski dio:

Rezervni svornjak br. 818020 za rezne kotačiće br. 819100.

Sječivo za ručni odstranjivač srha vidi br. 838510 vel. S10.

Ø reznog kotačića: 20 mm

širina reznog kotačića: 5 mm

Rupa za rezni kotačić: 5 mm

za vanjski Ø cijevi: 3 - 35 mm

Tehnički opis

Ø reznog kotačića	20 mm
Rupa za rezni kotačić	5 mm
širina reznog kotačića	5 mm
za vanjski Ø cijevi	3 - 35 mm
Vrsta proizvoda	Rezači cijevi

Pribor

Vijak kotača	818020
Unut. i vanjski poravnjivač od nehrđajućeg čelika za Ø cijevi do 35 mm	814920 35
Rezervni rezni kotačić	819100