

Garant GRIDLINE

Podnožje uklj. ručno podešavanje visine, visina: 650mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927001 650
GTIN	4062406107628
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Od čelične cijevi, široko 50 mm, s poprečnim podupiračem i pričvršćivanjem za podešavanje visine u rasteru od 25 mm. Podnožje s plastičnim zaštitama koje ne oštećuju pod. S utorima za kabel – omogućuju jednostavno i stručno usmjeravanje medijskih kabela / kabela.

Podešavanje visine 150 mm.**Dio isporuke:**

Podnožje s ručnim podešavanjem visine br. 927080 vel. 150.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Podnožjima bez stražnje stijenke ili korpusa potrebni su potporni limovi br. 927122 za učvršćivanje.

Visina odgovara donjem rubu radne ploče.

Spojeni radni stolovi moraju se obavezno osigurati od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	700 mm
širina	50 mm

prikladno za dubinu ploče	750 mm
Raster podešavanja visine	25 mm
Područje podešavanja visine	650 - 800 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Podnožje

Pribor

Poravnač visine za ručno podešavanje visine tip M10	927091 M10
Ručno podešavanje visine Podešavanje visine 150 mm	927080 150
Podnožje visina 650 mm	927000 650