

Garant**Nasadni ključ s 2K-Haptoprene drškom, širina ključa: 11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	622150 11
GTIN	
Razred artikla	61C

Opis**Izvedba:**

Čvrsta drška s praktičnom i za kožu ugodnom površinom i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. **Od vel. 8 sa 6-kutnim nastavkom kao pomagalom.**

Čvrsta drška s praktičnom i za kožu ugodnom **Haptoprene** površinom. Oštrica od krom-vanadij specijalne legure čelika, poniklana i kromirana.

Tehnički opis

ukupna duljina	300 mm
Širina ključa	11 mm
Duljina cilindričnog dijela	180 mm
Profil progona	Šesterokutni nasadni ključ
Ergonomska drška	ergonomski, ravno
Materijal oštrice	Krom-vanadij specijalna legura čelika
Materijal drške	2K-Santoprene®
Površina oštrice	poniklano i kromirano
Oštrica i drška mogu se skinuti	ne
s produžnom oštricom/oštricama	ne
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

