

**Garant****Lepezasti disk za poliranje (filc), srednje, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566977 115
GTIN	4045197722409
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

**Filc lamele** (20 mm) postavljene okomito na tanjur od staklenih vlakana omogućuju veliku fleksibilnost i hlađenje pri procesu poliranja.

**Upotreba:**

Za **poliranje nehrđajućeg čelika i neželjeznih metala** u kombinaciji s pastom za poliranje br. 555740.

Primjena sa smanjenom radnom brzinom (oko 1500 min<sup>-1</sup>).

**Tehnički opis**

Opis oblika	plosnato
Visina lamela	20 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	115 mm
Stupanj tvrdoće	srednje
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
optimalno za materijal	INOX

optimalno za materijal	Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Lamelni disk za poliranje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

### Pribor

Kruta pasta za poliranjeUnipol® boja WHITE	555740 WHITE
Kruta pasta za poliranjeUnipol® boja BLUE	555740 BLUE