

**Garant****eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h<sub>5</sub> /širina utora w: 32/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273866 32/6
GTIN	4045197722591
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

S hlađenjem eco izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Upotreba:**

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

**Odgovara:**

Držač br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držač br. 319132 – 319133.

**Zamjenski dio:**

Vijak br. 279828 1.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

**Tehnički opis**

za maksimalni Ø obratka	110 mm
Širina utora w	6 mm
Visina mača h <sub>5</sub>	32 mm
Visina h <sub>1</sub>	25 mm
Serija	Eco
Ukupna duljina L	150 mm

Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač

---

**Pribor**

Vijak za mač za odrezivanje ECO tip 1	279828 1
---------------------------------------	----------