

**Garant****eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h<sub>5</sub> /širina utora w: 26/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273866 26/2
GTIN	4045197722522
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

S hlađenjem eco izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Upotreba:**

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

**Odgovara:**

Držać br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držać br. 319132 – 319133.

**Zamjenski dio:**

Vijak br. 279828 1.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

**Napomena:**

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

**Tehnički opis**

za maksimalni Ø obratka	60 mm
Visina mača h <sub>5</sub>	26 mm
Širina utora w	2 mm
Visina h <sub>1</sub>	21,4 mm
Seriya	Eco
Ukupna duljina L	120 mm

Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač

---

**Pribor**

Vijak za mač za odrezivanje ECO tip 1	279828 1
---------------------------------------	----------