

RUNPOTEC

HPI KABELNIZIJSPEZIALIST

Traka za povlačenje kabla od staklenih vlakna na čeličnom vitlu, duljina trake: 80m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	814882 80
GTIN	9120045473544
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Traka od staklenih vlakana debljine **4,5 mm**, **čvrsta pri guranju** (do 5 kN), a ipak **fleksibilna** (do radijusa 120 mm). Obostrane početne čahure s navojem za pričvršćenje fleksibilnih vodećih vrhova, vrhova kabla ili povlačne ušice po izboru. U kvalitetnom čeličnom vitlu s izvlačivim nogicama, 2 ladice za pohranu s priborom, ručnom kočnicom i **dvostrukim odvodnim sustavom** (brzi hod i automatska kočnica odvoda).

Dio isporuke:

Uključuje pribor u pretincu za pohranu: 1 **fleksibilan vrh (Runpo klizač)** s izjednačavanjem strujanja i nehrđajuće povlačne ušice. 1 početno vratilo sa stremenastom karikom, 1 klizni kotur, 2 početne čahure, 1 spojna čahura, 1 specijalno lijepilo 3 g.

Tehnički opis

Vlačna čvrstoća	2,2 kN
Duljina trake	80 m
Vrsta proizvoda	Alat za uvlačenje kabla

