

Garant**eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h₅ /širina utora w: 32/3mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273866 32/3
GTIN	4045197722560
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

S hlađenjem eco izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Upotreba:

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

Odgovara:

Držać br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držać br. 319132 – 319133.

Zamjenski dio:

Vijak br. 279828 1.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Širina utora w	3 mm
za maksimalni Ø obratka	110 mm
Visina mača h ₅	32 mm
Visina h ₁	25 mm
Serija	Eco
Ukupna duljina L	150 mm

Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač

Pribor

Vijak za mač za odrezivanje ECO tip 1	279828 1
---------------------------------------	----------