

**Stereo mikroskop STEMI 508 s izlazom za kameru, tip: 508CMAT****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491846 508CMAT
GTIN	2050001785022
Razred artikla	49B

Opis**Izvedba:**

Stereo mikroskop za trodimenzionalni, oštar, izrazito osvijetljen prikaz visoke rezolucije. Greenough dizajn za najbolju kvalitetu slike. **Apokromatske leće** korigiraju greške u lećama za tri boje (crvena, zelena i plava) i time omogućuju briljantne slike prave boje. Udaljenost od očiju i fokus moguće je individualno podešavati i popravljati. Nosiva ručka za mobilnu primjenu. Stativ hladnog svjetla, upravljanje svjetlom odozgo, plosnata baza za prohodno svjetlo (svjetlo polje/ tamno polje), stup s pogonom i duljinom pomaka od 145 mm.

Prstenasto svjetlo K LED u segmentima 48 LED svjetiljke u 2 reda.

S dodatnim C-Mount izlazom za kameru.

Dio isporuke:

Uključuje okulare. 491832. Pribor za polarizaciju za Spot i prohodno svjetlo.

Dodatni pribor:

AxioCam 491852 i 491853.

Tehnički opis

Radni razmak	92 mm
Okular	PL 10x

List s podacima

Povećavanje (x-puta)	6,3 - 50
Zumiranje	8 : 1
Ø vidnog polja	35 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stereomikroskop

Pribor

Okulari za stereo mikroskope, par	491832
-----------------------------------	--------